

品番 : EA940PM-164

品名 : HDMI-USB2.0 エクステンダー



販売価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 22:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1900ページ		



HDMI信号とUSB2.0信号を1080P(1920×1080)解像度で最大40m、720P(1280×720)なら最大60mまで延長できるHDMI USB エクステンダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXHDU
インターフェイス	<送信機> 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、 USB Bコネクタメス×1 出力/RJ-45メス×2 <受信機> 入力/RJ-45メス×2 出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、 USB Aコネクタメス×1	サイズ(W×D×H)mm	90×55×24
重量(g)	160	USB規格	USB2.0対応 ※Full Speedモード【規格値】までに対応し、High Speedモードには非対応
帯域幅	最大2.25Gbps	HDCP	対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります
延長ケーブル長	60m(最大)※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。	CEC	非対応

HDMI信号とUSB信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMI+USB2.0エクステンダーです。

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。

送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6ストレートケーブル2本を使用して延長することができます。

タッチパネルディスプレイなど、映像信号と同時にタッチパネル信号 (USB) を長距離延長する際に最適です。

USB2.0対応 (Full speedまで) でプリンタやHDDの接続、キーボード・マウスの接続にも対応しています。※FullSpeedモードまでに対応します。USB接続機器との転送速度は最大でFull Speedモード【規格値】です。

カテゴリ6ケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルを2本使用します。別途ご購入ください。

ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。

ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.