


品番：EA940PM-171

品名：EA940PM-172用] エクステンダー送信機・4分配



販売価格	111,400円(税抜)／122,540円(税込)		
カタログ価格	111,400円(税抜)／122,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 23:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1900ページ		



HDMI信号をフルHD(1920×1080)解像度で最大40m、720P(1280×780)なら最大60mまで4分配して延長できるHDMIエクステンダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXHDL4
最大表示解像度	1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080p) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。	延長ケーブル長	60m(最大)※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。
HDCP	HDCP1.2対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	帯域幅	最大2.25Gbps
インターフェース	入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1	分配内容	4分配
消費電力	8W(最大)	環境条件	動作時温度・湿度/0～50℃・80%以下(結露なきこと)保管時温度・湿度/－20～60℃・85%以下(結露なきこと)
材質	スチール	サイズ	W432×D154×H44mm(本体サイズ)
重量	2.13kg	付属品	ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1、取扱説明書、保証書 《備考》※本製品はLANケーブルを

			使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。
対応機種	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)
対応LANケーブル	LANケーブル(カテゴリ6A・6ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。		
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。			
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。			
3D信号に対応しています。			
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。			
本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています)			
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。			
LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6TS-10N(10m)/15(15m)/20(20m)/30(30m)/40(40m)シリーズKB-T6L-CB100N(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ)			
19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。			
3段階のデジチェーン接続にも対応しています。			
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.