

品番：EA940PM-177

品名：[EA940PM-178用] エクステンダ`-送信機・8分配



販売価格	53,900円(税抜) / 59,290円(税込)		
カタログ価格	53,900円(税抜) / 59,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/28 01:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1901ページ		



ィに分配出力できるディスプレイ分配エクステンダ` (送信機)。手で出力映像を確認できるローカル出力付き。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXL8N
最大表示解像度	1920×1080(1080p, 60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p, 60Hz)※最大180mまで延長可能。	延長ケーブル長	180m(最大)※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。
VGAバンド幅	250MHz	インターフェース	入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×8、ミニD-sub(HD)15pinメス×1
分配内容	8分配	消費電力	6.5W(最大)
ケース材料	スチール	環境条件	動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~70℃ 湿度95%以下(結露なきこと)
サイズ	W245×D119×H25mm(本体サイズ)	重量	653g
付属品	ディスプレイケーブル ミニD-sub(HD)15pinオス・オス 1.2m×1、ACアダプタ(DC12V 1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き) 《備考》※本製品はLANケーブルを	対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。

	<p>使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。</p>		
対応出力機器	<p>ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つディスプレイ・プロジェクターなど</p>		
<p>パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先の8台のディスプレイに同時に映像を分配出力できるディスプレイ分配エクステンダーです。</p>			
<p>UTP/STP カテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して画像を分配出力できる送信機です。(映像受信のために別途受信機 VGA-EXRNが必要)</p>			
<p>カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスも優れています。</p>			
<p>送信機側にもVGA出力を搭載し、手で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。</p>			
<p>ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。</p>			
<p>工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.