

品番：EA940PM-221

品名：0.3m HDMI延長ケーブル



販売価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜)／2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫：0（2025/08/26 06:15現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HDMIケーブルを少し延長したい時に便利なHDMI延長ケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KM-HD20-UEN03
カラー	ブラック	ケーブル長	0.3m(コネクタの長さも含む)
コネクタ形状	HDMIプラグーHDMIジャック(HDMIスタンダード タイプAコネクタ オスータイプAコネクタ メス)	規格	ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠 ※認証品ではありません
対応解像度	最大8K/60Hz、4K/120Hz	ケーブル外径	6.0mm
被覆材質	PVC	HDCP	HDCP2.2・2.3/1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)
伝送帯域	最大48Gbps(理論値)	対応機種	ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種) テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)

HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、また、HDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです

最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しています。
※8K/60Hzでは同時にウルトラハイスピードケーブルを、4K/60HzではプレミアムHDMIケーブル(又はウルトラハイスピードケーブル)を使

用してください。また、ケーブルの長さが全体で5m以下になるような長さでご使用ください。

※本製品は信号増幅のICなどを使用していないパッシブタイプのケーブルです。使用する機器、合わせて使用するHDMIケーブルの仕様によっては信号の減衰によって正常に使えない場合もあります。

芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)

ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。

金メッキプラグを採用しています。接触抵抗を低くし、錆などによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。

《ご注意》

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.