# 品番：EA940PM-93

# 品名：2.0m HDMIケーブル(ﾌﾟﾚﾐｱﾑ/ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,060円（税抜）／ 4,466円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 4,060円（税抜）／4,466円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/08/03 06:57現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | |
| カタログページ | 1944ページ | | | |

4KHDR対応、取り回ししやすい　外径4.5mmのスリムHDMIケーブル

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-HD20-PS20 |
| カラー | ブラック | 規格 | Premium　　HDMI認証品 |
| ケーブル長 | 2m | ケーブル直径 | 約4.5mm |
| 線材 | UL20276/VW1　導体34AWG　外径約4.5mm | | |

| |
|---|
| プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。 |
| 外径約4.5mmの極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。 |
| 4K、60P、18Gbps伝送に対応しています。 |
| 4K2K（60P）に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 |
| 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 |
| 自然界に存在する99.9%（規格上）の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。 |
| 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 |
| デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC（オーディオリターンチャンネル）に対応しています。 |
| HDMIイーサネットチャンネル（HEC）対応です。※各機能に対応した機器、環境が必要です。 |

| |
|---|
| 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 |
| 高音質デジタル音声信号（マルチチャンネルサラウンド）に対応しています。 |
| 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。（TMDS用ツイストペアケーブル） |
| ケーブルの中心から「アルミシールド（TMDS用ツイストペアケーブル）→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 |
| 金メッキプラグを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。 |
| HDMIプラグ(タイプA)−HDMIプラグ（タイプA) |
| プレミアムハイスピード対応 |
| コネクタとケーブルがスリムタイプ |
| 金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 |
| 4KHDR対応、取り回ししやすい　外径4.5mmのスリムHDMIケーブル |

代替品

| | |
|---|---|
| | **品番**　EA940PM-83<br>**コメント**　スタンダードタイプ |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.