品番: EA940PR-38

品名:[DVI-DisplayPort] 変換アダプター



販売価格	9,030円(税抜)/9,933円(税込)				
カタログ価 格	9,030円(税抜)/9,933円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/19 19:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1945ページ				



パソコンのDVI出力をDisplayPortに変換するアダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-DPFDV01
コネクタ	DisplayPort メス- DVI(24pin)オ ス+USB Aコネクタ オス	ケーブル長	約13cm(SR間)※SRとは、コネクタ後 端とケーブルのつなぎ目を保護する パーツのことです。
対応機種	DVI出力端子、USBポートを搭載した 各社パソコン、各社ディスプレイ、プロ ジェクター、テレビ	サイズ(W×D×H)mm	34×56×16.5
カラー	ブラック	ケーブル径	DVI/約4.8mmUSB/約2.8mm
解像度	最大1920×1200(60Hz対応)		

DVI出力ポートを搭載したパソコン本体をDisplayPort入力端子を持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。

DVIデジタルモードの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換します。

DVIシングルリンクの出力ポートであれば最大1920×1200(60Hz)の出力に対応しています。※解像度に対応したパソコン、ディスプレイ、ケーブルが必要です。※DVIアナログモードには対応していません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。

AC電源は不要です。パソコンのUSBバスパワーの給電で動作します。

音声の出力には対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.