

品番：EA940PR-38

品名：[DVI-DisplayPort] 変換アダプター



販売価格	9,330円(税抜) / 10,263円(税込)		
カタログ価格	9,330円(税抜) / 10,263円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/27 19:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1905ページ		



パソコンのDVI出力をDisplayPortに変換するアダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-DPFDV01
コネクタ	DisplayPort メス- DVI(24pin)オス+USB Aコネクタ オス	ケーブル長	約13cm(SR間)※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。
対応機種	DVI出力端子、USBポートを搭載した各社パソコン、各社ディスプレイ、プロジェクター、テレビ	サイズ(W×D×H)mm	34×56×16.5
カラー	ブラック	ケーブル径	DVI/約4.8mmUSB/約2.8mm
解像度	最大1920×1200(60Hz対応)		

DVI出力ポートを搭載したパソコン本体をDisplayPort入力端子を持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。

DVIデジタルモードの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換します。

DVIシングルリンクの出力ポートであれば最大1920×1200(60Hz)の出力に対応しています。※解像度に対応したパソコン、ディスプレイ、ケーブルが必要です。※DVIアナログモードには対応していません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。

AC電源は不要です。パソコンのUSBバスパワーの給電で動作します。

音声の出力には対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.