

品番：EA940PR-41

品名：[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター



販売価格	5,130円(税抜)／5,643円(税込)			
カタログ価格	5,130円(税抜)／5,643円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/02 22:09現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1945ページ			

Mini DisplayPortをHDMI 4K出力に変換するアダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-MDPHD008
コネクタ	Mini DisplayPortオス-HDMIメス	ケーブル長	約8cm (Mini DisplayPortコネクタ部も含む)
対応機種	Mini DisplayPort、Thunderbolt端子を搭載した各社パソコン、タブレット、Apple MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac、Mac Pro、Microsoft Mini DisplayPortを搭載したSurfaceシリーズなど	サイズ(W×D×H)mm	40×45×15
重量	26g	カラー	ホワイト
ケーブル径	約4.8mm		

Mini DisplayPort、Thunderboltを搭載したパソコン本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。

Thunderbolt2搭載のMacシリーズでは4K(※1)での出力に対応します。

Thunderbolt miniDisplayPort (Mid 2010以降) 搭載のMacシリーズでは2K(1920×1080) 出力と音声出力に対応します。

4K対応のMini DisplayPort(DisplayPort ver.1.2以降) 搭載のパソコンで、4Kの出力に対応します。(※1)

Microsoft Surface Pro3 Pro2やLenovo ThinkPad×1 Carbonなどでは、4K対応のテレビやディスプレイに4K出力ができます。

外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。

(※1)4K対応のテレビやディスプレイが必要です。

(※1)4K(3840×2160)30Hz対応しています。(4K60Hzには非対応)

代替品

	品番 EA940PR-40 コメント ケーブル長8cm→9cm
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.