

品番：EA940PR-43

品名：[MiniDisplayPort-DVI] 変換アダプター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,140円(税抜) / 5,654円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,140円(税抜) / 5,654円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/20 12:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1906ページ | | |



ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続 アクティブタイプ

仕様

| | | | |
|--------|------------------------------------|-------|-------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-MDPDVA01 |
| サイズ | メスコネクタ部:約44.5×44.6×14.8 (H)mm | カラー | ホワイト |
| ケーブル長 | 10cm | ケーブル径 | 約5.5mm |
| コネクタ形状 | ミニDisplayPortオス-DVI-D (DVI24pin)メス | 最大解像度 | 1920×1200 |

ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。※ディスプレイモニター側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。

ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

ACTIVEタイプのアダプタです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができます。シングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

代替品

| | |
|------|------------------|
| 品番 | EA940PR-43A |
| コメント | 変更点:ケーブル長、本体サイズ等 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.