

品番：EA940PS-2

品名：2.0 m プリンターケーブル



販売価格	3,180円(税抜)／3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜)／3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/03 01:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

D-sub25pinプリンタポート用のケーブル2m IEEE1284準拠

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KPU-IEPS2K2
ケーブル長	2m	ケーブル直径	8mm
D-sub25pinオス インチネジ(4-40)-セントロニクス36pinオス			
DOS/Vパソコンとプリンターを接続するケーブル。			
IEEE1284規格に準拠し、双方向通信に対応。			
24金メッキピン、コア付き			
Windows搭載（DOS/V）パソコン（D-sub25pin搭載の機種）とプリンター（セントロニクス36pinの機種）を接続するケーブルです。			
プリンター切替器・バッファとも接続可能です。			
高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。			
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。			
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。			
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。			
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。			

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA940PS-3</td></tr><tr><td>コメント</td><td>3m</td></tr></table>	品番	EA940PS-3	コメント	3m
品番	EA940PS-3				
コメント	3m				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.