品番: EA940PV-2

品名:1.5m DVIケーブル(シングルリンクモード用)



販売価格	3,230円(税抜)/3,553円(税込)				
カタログ価 格	3,230円(税抜)/3,553円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/21 10:52現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1945ページ				



## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-DVI-15SL
カラー	コネクタ/ホワイト(PC99規格適合)、 ケーブル/ブラック	コネクター形状	DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)
最大解像度	1920×1200dpi	ケーブル直径	5.2mm
コード長(m)	1.5	線材規格	UL20276

シングルリンクモード用

DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.