品番: EA940PV-6

品名:10m DVI工事配線ケーブル(シングルリンクモード用)



販売価格	<b>30,600円</b> (税抜)/33,660円(税込)				
カタログ価格	30,600円(税抜)/33,660円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/21 10:43現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1945ページ				



## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-DVI-K100
DIN14pinコネクタ直径	20mm	カラー	ブラック
コネクター形状	DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DIN14pinオス、DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DIN14pinメス	最大解像度	1920×1200dpi
ケーブル直径	9.8mm	コード長(m)	10(9.5+0.5)
線材規格	UL20276		

DVI(デジタル・シングルリンク)用のDINコネクタで中継可能なディスプレイ工事配線用ケーブル。

配管の中を通しやすいように、脱着可能な中継できる2本1組のケーブルです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.