品番: EA941-13A

品名: 450ml ゴキジェットプロ



販売価格	<b>1,580円</b> (税抜)/ 1,738円(税込)				
カタログ価 格	1,580円(税抜)/1,738円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/11/05 10:16現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	2211ページ				







### 仕様

内容量	450ml	有効成分	イミプロトリン0.476w/v%(原液量 105mL)
成分	1号灯油、LPG、DME、他1成分	対象害虫	ゴキブリ

### すき間用ノズル付

ゴキブリに直接スプレーすれば秒速ノックダウン。通り道にスプレーしておけば残効成分と誘引成分の見えない罠で、まちぶせ駆除。

### 【使用方法】

①使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。

②噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1~2秒、大型のゴキブリには約6~8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1~2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。

# 【使用上の注意】

- ・人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
- ・アレルギー症状や、かぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
- ・40秒以上連続噴射しないでください。
- ・冷蔵庫の裏などのすき間は噴射ガスが溜まりやすいため、使用量(すき間には約1~2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。

#### 【その他の注意】

- ・定められた使用方法・使用量を厳守してください。
- ·逆さまでスプレーしないでください。
- ・皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、観賞エビ、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、衣類・寝具、家電にかからないようにしてください
- ・薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
- ・噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分に換気してから入室してください。

- ・変色のおそれがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。
- ・火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。
- ・使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。
- ・換気してください。

#### 【保管及び取扱上の注意】

- ・直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
- ・缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。

#### 【廃棄の方法】

- ・本品は使い切ってから捨ててください。
- ・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。
- ・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。

# 【ガスの抜き方】

噴射レバーを引いたまま、側面の孔につまようじ等を差込み、噴射レバーをロックしてガスを抜く。その際、顔にかからないように注意してください。

# 【火気と高温に注意】

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- (1)炎や火気の近くで使用しないこと。
- (2)火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- (3)高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- (4)火の中に入れないこと。
- (5)使い切って捨てること。

高圧ガス:LPガス/DME

火気厳禁

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.