

品番：EA942BD-7

品名：420ml シャーシースプレー(黒)



販売価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
カタログ価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/05/18 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1510ページ		



速乾、高密着タイプ

仕様

メーカー	イチネンケミカルズ	型番	000010
商品名	シャーシブラック	内容量	420ml
使用温度範囲	常温	色	黒
塗布目安	2.0L ※乗用車: 1~2本	乾燥時間	3~5分
耐熱温度	60~80℃	成分	ピッチ、石油系樹脂、カーボン、トルエ、、LPG/DME
用途	自動車の下回り用防錆塗料		

速乾性で作業性に優れています。

シャーシ専用

艶、黒色度、密着性に優れています。

タレがほとんどありません。

マーキングの黄ベンがにじみません。

第4類第一石油類 危険等級II 210ml

〈PRTR|該当〉

環境に有害な化学物質を1%以上含む製品

1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品

〈特化則|該当〉

特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品

屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)有機則より厳しい規制があります。

〈使用方法〉

①使用前に缶をよく振ってください。

②噴射口を吹き付け面に向け、20～30cm離して、適量を吹き付けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.