

品番：EA942CB-26

品名：300ml ラッカーズプレー(アクリル・緑)



販売価格	1,370円(税抜)／1,507円(税込)			
カタログ価格	1,370円(税抜)／1,507円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/23 03:09現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1493ページ			

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い

仕様

メーカー	アサヒペン	商品名	高耐久ラッカーズプレー
用途	家具、家電、機械器具、自転車等、屋内外の鉄・木製品に	内容量	300ml
カラー	緑	塗り面積(2回塗り)	0.6～1.2㎡(タタミ0.4～0.7枚分)
塗り重ね時間の目安	1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。	乾燥時間(指触)	夏期:20～30分 冬期:40～60分
塗料の種類	シリコン変性アクリルラッカー	塗膜の仕上がり	不透明(下地を隠す)
つや有り、超速乾タイプ			
シリコン変性アクリル樹脂の使用により耐久性が格段に優れたラッカーズプレー			
タレにくく、綺麗に仕上がります。			
日光や雨に強く、美しい艶に仕上がります。			
トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含まない環境配慮型			
使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。			
特化則対応品			
【用具の手入れ】			

使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗ってください。

【下地処理など】

- ・塗る面のゴミ、油分、ホコリ、ワックスをとります。
- ・塗料がついて困る周囲はあらかじめマス킹テープや養生シートで覆います。
- ・取り扱い中は、必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋などを使用してください。

代替品



品番 EA942EM-206
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.