

品番：EA942CD-104

品名：[緑/中字] 油性・耐熱耐候マーカー(12本)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/07/03 12:23現在)		
商品入数	12	販売単位	PK
カタログページ	1547ページ		



耐熱温度表

材質	ガラス	鉄	ステンレス	アルミ
耐熱温度	300℃	600℃	800℃	500℃

カタログ訂正 24/10/31 線幅…(誤)1.0~2.0mm→(正)1.5~2.5mm(No.55,56 1205)

仕様

メーカー	オキツモ	型番	TMK-4
つや無し			
色	緑	塗布幅	1.5~2.5mm
耐熱温度	ガラス:300℃、 アルミニウム:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1,000℃	重量	約24g
特長	シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。		
速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。			
用途	アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに(マーキング後は熱を有しても消えません。)	インクの内容量	約10cc
入数	12本		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.