


品番：EA942CD-114

品名：[青/細字] 油性・耐熱耐候マーカ―(10本)



販売価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
カタログ価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/05/18 22:57現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1499ページ		



仕様

メーカー	オキツモ	型番	TMKHOSO-22
用途	熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適	インク色	青
インクの内容容量	4.5cc	耐熱温度	ガラス:300℃ アルミニウム:500℃ 鉄:600℃ ステンレス:800℃ セラミックス:1000℃
線幅	1~1.5mm	入数	10本

つや無し・細字タイプ

シリコン樹脂をベースとした耐熱インクなので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。

マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。

※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.