

品番：EA942CD-3

品名：[黒/中字] 油性・耐熱耐候マーカー



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 835円(税抜) / 919円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 835円(税抜) / 919円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/05/18 21:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1500ページ                       |      |   |



| 材質     | 耐熱温度(℃) |
|--------|---------|
| ガラス    | 300     |
| アルミニウム | 500     |
| 鉄      | 600     |
| ステンレス  | 800     |
| セラミックス | 1000    |



### 仕様

|          |  |      |   |
|----------|--|------|---|
| メーカー     | オキツモ   | 型番   | TMK-1   |
| 用途       | アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに<br>(マーキング後は熱を有しても消えません。) | 色    | 黒   |
| インクの内容容量 | 8.7cc  | 耐熱温度 | ガラス:300℃<br>アルミニウム:500℃<br>鉄:600℃<br>ステンレス:800℃<br>セラミックス:1000℃ |
| 線幅       | 1.5~2.5mm  | 入数   | 1本  |

つや無し・中字タイプ

シリコン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れています。

マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。

※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

