


品番：EA942CD-4

品名：[緑/中字] 油性・耐熱耐候マーカー



販売価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
カタログ価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
在庫数	最新在庫: 224 (2026/05/18 21:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1500ページ		



材質	耐熱温度(℃)
ガラス	300
アルミ	500
鉄	600
ステンレス	800
セラミックス	1000

仕様

メーカー	オキツモ	型番	TMK-4
用途	アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに (マーキング後は熱を有しても消えません。)	色	緑
インクの内容容量	8.7cc	耐熱温度	ガラス:300℃ アルミニウム:500℃ 鉄:600℃ ステンレス:800℃ セラミックス:1000℃
線幅	1.5~2.5mm	入数	1本

つや無し・中字タイプ

シリコン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れています。

マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。

※速乾性なので使用後は必ずキャップをして下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

