


品番：EA942CD-77

品名：7本組 油性・耐熱耐候マーカーセット



販売価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
カタログ価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/18 21:18現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1500ページ		



色	ガラス	アルミ	鉄	ステンレス	セラミックス
赤	300℃	500℃	500℃	500℃	500℃
白	300℃	500℃	600℃	800℃	1000℃
黒	300℃	500℃	600℃	800℃	1000℃
緑	300℃	500℃	600℃	800℃	1000℃
銀	300℃	500℃	600℃	800℃	1000℃
黄	300℃	500℃	600℃	800℃	1000℃
青	300℃	500℃	600℃	800℃	1000℃

仕様

メーカー	オキツモ	型番	※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	7色セット	カラー	赤・白・黒・緑・銀・黄・青
用途	アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに (マーキング後は熱を有しても消えません。)	インクの内容容量	8.7cc(1本あたり)
線幅	1.5~2.5mm		

【耐熱温度】

<赤>

ガラス:300℃、アルミニウム・鉄・ステンレス・セラミックス:500℃

<白・黒・緑・青>

ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄:600℃、ステンレス:800℃、セラミックス:1000℃

<銀>

ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄・ステンレス・セラミックス:600℃

<黄>

ガラス:300℃、アルミニウム・鉄・ステンレス・セラミックス:400℃

つや無し・中字タイプ

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性はもちろん耐候性にも優れています。

マーカーペンなので、手軽に文字の記入や着色が可能です。

ペンケース付

※ペンケースの色や材質は予告なく変更になる場合があります。

代替品



品番 EA942CD-77A
コメント 変更点:袋→クリアケース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.