

品番：EA942CG-141

品名：0.7L [油性]錆止め塗料(シルバー)



販売価格	3,580円(税抜) / 3,938円(税込)		
カタログ価格	3,580円(税抜) / 3,938円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/06 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1490ページ		



#### 仕様

メーカー	アサヒペン	商品名	シルバーペイント鉄部用
用途	・扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・ 機械器具・農機具など屋内外の鉄部・ 鉄製品 ・ガルバリウム鋼板・トタンべい・アルミ 建材・ステンレス製品	内容量	0.7L
カラー	シルバー	塗り面積(1回塗り)	10~12㎡(タタミ6~7.2枚分)
乾燥時間(指触)	夏期:3~5時間 冬期:6~10時間	塗り重ね時間の目安	夏期:1日以上 冬期:2日以上
塗料の種類	アルミニウムペイント	塗膜の仕上がり	特殊仕上げ(シルバー調)

つや有り

錆の上からそのまま塗れます。

塩害に強く、強力錆止め剤を配合していますので、錆の発生を防ぎ、長期間鉄部・鉄製品を守ります。

日光や雨に強く、光や太陽熱を反射する美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。

消防法上の非危険物(指定可燃物)

#### 【用具の手入れ】

塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。ハケについている塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。

#### 【塗装方法】

商品動画「商品紹介と使い方」をご参照下さい。

#### 【注意事項】

- ・うすめずそのまま塗ってください。
- ・食器などの直接口に触れるものや玩具など誤って口に入れる恐れがあるもの、常時水につかるところや床、手や衣服が触れるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところには適しません。
- ・取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋（ポリ手袋など塗料が浸透しないもの）を使用してください。炎症を起こす恐れがありますので、皮膚に触れないようにしてください。また、蒸気を吸い込んだり、目に入らないように注意してください。
- ・有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともによく換気してください。
- ・塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。
- ・あらかじめ目立たない部分で試し塗りをし、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装してください。
- ・塗り重ねる場合は、夏期1日以上、冬期2日以上乾かしてから塗ってください。乾燥が不十分な場合、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。
- ・使用中に水が混入しないようにしてください。誤って混入してしまった塗料は廃棄してください。
- ・乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。塗膜に触れたりして手や衣服に銀粉がつかないように注意してください。
- ・やむをえず塗料を捨てるときは、アサヒペン水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。
- ・塗料を移し替える場合は金属などの溶けない容器をご使用ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.