

品番：EA942CL-111

品名：100ml [水性]サンディングシーラー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 770円(税抜) / 847円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 770円(税抜) / 847円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/04 18:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1494ページ                      |      |   |



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド分散等級で、最も放散が少ない為、使用面積制限がありません。

## 仕様

|            |                             |          |                        |
|------------|-----------------------------|----------|------------------------|
| メーカー       | アサヒペン                       | 商品名      | 水性サンディングシーラー           |
| 用途         | 屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに | 内容量      | 100ml                  |
| 塗り面積(1回塗り) | 1.0~1.3㎡(タタミ0.6~0.8枚分)      | 乾燥時間(指触) | 夏期:30分~1時間<br>冬期:2~3時間 |
| 塗り重ね時間の目安  | 夏期:2時間以上<br>冬期:6時間以上        | 塗料の種類    | 水性アクリルエマルジョンシーラー       |
| 塗膜の仕上がり    | 透明(木目を生かす)                  |          |                        |

半つや

屋内用

研磨性と速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成します。

F☆☆☆☆取得

建築基準法により設けられたホルムアルデヒド分散等級で、最も放散が少ない為、使用面積制限がありません。

【用具の手入れ】

塗料が乾かないうちに水か湯で洗ってください。

【注意事項】

- ・絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところなどには使用しないでください。
- ・ピアノ、美術工芸品、高級家具(桐の家具等)、自動車、油加工(口ウ仕上げやワックス)、化粧合板などには使用しないでください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.