品番: EA942CL-12

品名:5kg [水性]エポキシ強力防水塗料(ライトグリーン)



販売価格	19,900円 (税抜)/21,890円(税込)				
カタログ価格	19,900円(税抜)/21,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/06 00:51現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	1541ページ				





仕様

メーカー	アサヒペン	用途	・屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室 ・玄関の床などの防水・防塵用に ・耐薬品性を要求される工場や倉庫の 床に
内容量	5kg	カラー	ライトグリーン
塗り面積(2回塗り)	18~22m²	乾燥時間(指触)	夏期:1~2日 冬期:2~3日
塗り重ね時間	夏期:18時間~7日 冬期:18時間~7日	塗料の種類	水性2液型エポキシ樹脂塗料
塗膜の仕上がり	不透明(下地を隠す)	使用温度範囲	10~60℃

つや有り、屋内外用

コンクリート・セメント・モルタル下地用です。

タイル面のような高光沢に仕上がります。

水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。

耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。

水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。

必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラー(EA942CL-14)を塗って下さい。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)

【うすめ方】

塗りにくいときは水(5%以内)でうすめてください。

【用具の手入れ】

使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。

【注意事項】

- ・ツルッとしたツヤがある面や強化コンクリートなどの特殊な処理をされたコンクリート面には適しません。
- ・基材と硬化材を混合した塗料は、4~5時間以内に使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.