

品番：EA942CL-307

品名：7.0L [水性]シーラー(強浸透)



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/26 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1494ページ		



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級で、最も放散が少ない為、使用面積制限がありません。

### 仕様

メーカー	アサヒペン	商品名	強浸透性水性シーラー
用途	・スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り ・塗り替え時の旧塗膜面への下塗り	内容量	7L
塗り面積(1回塗り/吸込みが多い面)	35~42㎡(タタミ21~28枚分)	乾燥時間(指触)	夏期:30分~1時間 冬期:2~3時間
塗料の種類	下塗り用カチオン系特殊樹脂塗料	仕上がり	透明

屋内外用

浸透性に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して補強します。

カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。

たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果や防カビ効果があります。

水性なので取り扱いや後始末が簡単です。

F☆☆☆☆取得

建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級で、最も放散が少ない為、使用面積制限がありません。

【用具の手入れ】

使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。

【下地処理など】

瓦屋根やモルタル壁などで劣化が激しく表面がボロボロと取れるような場合は、本品の代わりに油性シーラーを使用してください。

【注意事項】

- ・うすめずにそのまま塗ってください。
- ・頻繁に水がかかるところ、いつも湿っているところ、アスファルト面、劣化の激しい下地には使用できません。
- ・劣化が激しく、手で触ってボロボロと砂のように取れるような場合には十分な効果が得られませんので油性シーラーを使用してください。
- ・本品は下塗り用塗料です。必ず上塗りをしてください。上塗りには水性塗料を使用してください。
- ・モニエル瓦には使用できません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.