



品番：EA942DP-2A

品名：10kg 床塗料(グレー)



販売価格	43,000円(税抜) / 47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜) / 47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1491ページ		



F☆☆☆☆とは

建築基準法により認められた市販アルマテック塗料です。
劣化が早い床に効果が少なくなります。
汚れや油は簡単に拭き取れます。

仕様

メーカー	染めQテクノロジー	商品名	床塗料シリーズ 密着!!コンクリートには
内容量	10kg (主剤:5kg、硬化剤:5kg)	カラー	グレー
塗布面積	1回塗り:約33㎡(300g/㎡) 2回塗り:約18㎡(1回目250g/㎡・2回目300g/㎡)	乾燥膜厚	1回塗り:211μm 2回塗り:387μm
可使時間	約1時間 (※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整)	乾燥時間	歩行可能時間:約8時間 重量物の移動可能時間:約24時間
混合比率	主剤:硬化剤/1:1 (重量比)	適応塗面	乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートにしっかり密着している状態)

プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装できしっかり密着。

独自のナノ密着技術でコンクリートにしっかり密着。長期間剥がれにくくキレイな床が続きます。

一度塗りで耐薬品性、強靱性、耐熱性(149℃)と強力な塗膜を形成。
(※吸い込みの強い床面に塗装する場合は2回塗りの必要があります。)

プロにしかできなかった床塗装が自分達で簡単に行えます。

油性

低臭タイプ

F☆☆☆☆取得

※塗布面積は、床の状態や作業方法、塗装ロスなどで多少異なります。

※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.