



品番：EA942DR-2

品名：4.5kg セット[水性]錆止め塗料(グレー)



販売価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/05 14:39現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1491ページ		



溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果
「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に(特許取得)

仕様

メーカー	ローバル (ROVAL)	型番	WR-4.5KG
カラー	グレー	内容量	4.5kg
乾燥時間	23°C:30分	塗り面積	2回塗り:9㎡
材質	常温亜鉛めっき	混合比	粉末:塗料液=3.5:1(重量比)
比重	3.10±0.1	標準膜厚	80μm(40μm×2回塗)
塗布量	500g/㎡(250g×2回塗) ※理論値	耐熱性	170°C(連続24時間)異常なし
使用温度範囲	5~40°C(湿度85%以下)		
つや消し			
シンナー臭無し			
鉛、クロムフリー			
亜鉛含有率93%			
非該当:特化則・有機則・PRTR法			
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たせることのできる塗料です。			

防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。

橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を、私たちが普段暮らしている住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。

臭いや安全面が理由で今まで作業ができなかった、ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところ、普段生活している住環境でも、嫌な臭いがしないので屋内、屋外を気にせず塗装ができます。

従来の溶剤系塗装システムと同等の防食性能を発揮し、塗装作業中や塗装後の臭いも気にならないので塗る場所を選びません。

塗り替え工事の際に活膜を残したままのオールオーバー塗り(全面塗装)にも対応。補修箇所の面積割合が多い場合の作業性に優れています。

※ただし旧塗膜の上に塗った部分は、電気化学的な防錆効果は発揮できません。

水性ローバル工法は「建設技術審査証明」を取得。溶融亜鉛めっきの最高グレードであるHDZT 77と同等の防食性能を有することが証明されています。

非危険物なので「安全」(塗る人も、周囲の方も)

特定化学物質非含有で「安心」

シンナー臭が気にならないので「快適」

※ポットライフ(可使用時間)は12時間、混ぜ合わせた塗料は保存できませんので使い切ってください。

※気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けて下さい。

※洗浄水は産業廃棄物として適正に処理してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.