


品番：EA942DR-22

品名：3.5kg [油性] 錆止め塗料(ジンクリッチ/環境対応)



販売価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/21 00:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1538ページ		



**F☆☆☆☆とは**  
建築基準法により定められたホルムアルデヒドの濃度です。  
ホルムアルデヒドの濃度が多いほど健康被害が少なくなります。  
F☆☆☆☆はホルムアルデヒドの濃度が最も少ないです。

**特化則対応**  
労働安全衛生法及び労働安全衛生法附則の環境に配慮した塗料(低揮発性有機化合物等)の規制に適合した製品。  
特定化学物質は含有していません。

### 仕様

メーカー	ローバル (ROVAL)	型番	SE-3.5KG
カラー	シルバー	内容量	3.5kg
乾燥時間	23℃:30分	塗り面積	2回塗り:7㎡
エコタイプ			
つや消し			
鉛、クロムフリー			
亜鉛含有率83%			
アルミ配合			
亜鉛めっきの補修に最適です			
特化則・有機則・PRTR法の3種の環境規制をクリアしているので、塗装環境の管理が必要とされる様々な場所での管理負担軽減が期待できます。			
F☆☆☆☆取得			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

