



品番：EA942DR-27

品名：3.5kg [油性] 錆止め塗料(ジンクリッチ/防カビ 抗菌)



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/06 12:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1490ページ		



ALL亜鉛で強力なさび止め効果と「防カビ」「抗菌」をプラスしたプレミアムジンクリッチ

仕様

メーカー	ローバル (ROVAL)	型番	RA-3.5KG
カラー	メタリックシルバー	内容量	3.5kg
乾燥時間	23℃:60分	塗り面積	2回塗り:7㎡
使用温度範囲	5~40℃(湿度85%以下)	標準膜厚	80μm(40μm×2回塗)
塗布量	500g/㎡(250g×2回塗) ※理論値	耐熱性	170℃(連続24時間)異常なし
耐寒性	低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし 低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))		
つや消し			
鉛、クロムフリー			
亜鉛含有率92%			
抗菌、防カビ			
F☆☆☆☆取得			

顔料はALL亜鉛にこだわり、強力なさび止め効果はもちろん、従来のジンクリッチにはない溶融亜鉛メッキに近い美しい金属感のある仕上がりを実現します。

金属亜鉛以外の顔料(アルミなど)を一切使用しないALL亜鉛にこだわり、強力なさび止め効果はもちろん、従来のジンクリッチにはない溶融亜鉛めっきに近い美しい金属感のある仕上がりを実現しました。また、特殊加工を施した亜鉛顔料は「防カビ」「抗菌」に効果のある活性亜鉛イオンとなり、カビや菌の繁殖を抑制します。

特殊加工を施した亜鉛顔料の働きにより、ローバルアルファ塗装部にはカビが付着していません。

亜鉛末をリン片状に特殊加工することで亜鉛末以外の顔料(アルミなど)を一切使わずに金属光沢感のあるシルバー色を実現。ALL亜鉛だから乾燥塗膜中の亜鉛含有率を92%にまで高めることができ、強力なさび止め効果を発揮します。

鉄材のさび止め、広い面への塗装、腐食環境の厳しい所での使用にはローバル(EA942CR-1、EA942DR-5・-6)を下塗りしてから使用をおすすめします。

単品でのご使用の際は十分に膜厚を確保してください。(乾燥膜厚80 μ m以上)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.