




品番：EA942DR-5

品名：1.0kg [油性]錆止め塗料(グレー)



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/03 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1490ページ		



シリーズ中最強の防錆性能と最高のコストパフォーマンスを誇る常温亜鉛めっきのロングセラーローバルシリーズすべての原点です

仕様

メーカー	ローバル (ROVAL)	型番	R-1KG
カラー	グレー	内容量	1kg
乾燥時間	23°C:30分	塗り面積	2回塗り:2㎡
材質	常温亜鉛めっき	標準膜厚	80μm (40μm×2回塗)
塗布量	500g/㎡ (250g×2回塗) ※理論値	耐熱性	170°C (連続24時間) 異常なし
耐寒性	低温連続試験: -60°C (連続1008時間) 異常なし 低温サイクル試験: 72サイクル異常なし (5時間保持 (-30°C) + 1時間保持 (+10°C))		
つや消し			
鉛、クロムフリー			
亜鉛含有率96%			
低VOC塗料(塗料中のVOC含有率が重量比30%以下)			
F☆☆☆☆取得			

溶融亜鉛メッキの最高グレードである、HDZ55と同等の防食性能を有しています。

ローバルは乾燥塗膜中の亜鉛含有率を96%にまで高めることで、溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。また、常温で場所を問わずに施工できることから、高温で加工処理する溶融亜鉛めっき(Hot Dip Galvanizing)に対し、「常温亜鉛めっき」(Cold Galvanizing)と呼ばれています。

鉄のさび止めやめっきの補修はもちろん、古くなった亜鉛めっきの寿命をさらに延ばすこともでき、ローバルは70年以上の永きにわたり様々な分野で使用され続けています。

塗膜中に含まれる亜鉛の電気化学的作用が金属面のさびの発生を防ぎます。

溶融亜鉛めっきと同様に、暴露されるにしたがい色が変わります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.