

品番：EA942E-12

品名：0.7L [水性]多目的塗料(アイボリー)



販売価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
カタログ価格	3,020円(税抜) / 3,322円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1494ページ		



アイボリー
(色見本)



水遣水 (用具洗いも)	表面乾燥
20℃	約45分
冬期	約2.5時間

F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたホルムアルデヒド
の放出量が極めて少ないことを示す等級です。
ホルムアルデヒドの放出量は、使用面積が増えれば増えます。

仕様

メーカー	サンデーペイント	商品名	ECOアクア 極
用途	・門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、 手すりなどの屋内外鉄部 ・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガー デニング用品などの屋内外木部 ・ブロック、モルタル、コンクリート壁、各 種サイディングなど ・浴室、台所などのモルタル、コンクリートなど	主要適用材質	鉄、木、コンクリート・モルタル、窯業系 サイディング、金属系サイディング、ビ ニールクロス、発泡スチロール、ガラス
カラー	アイボリー	内容量	0.7L
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約45分 冬期:約2.5時間	塗り面積(1回塗り)	約5.4~6.7㎡ (タタミの広さで:約3.3~4.1枚分)
うすめ液	水道水(用具洗いも)		

つや有り

アクリル樹脂系エマルジョン塗料

揮発性有機溶剤(トルエン・キシレンなど)を含まないので、いやな臭いがありません。

鉛、クロムなどの有害な物質を使用しません。

シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れています。

酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強いです。

厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れています。

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

F☆☆☆☆取得

※F☆☆☆☆取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

※窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.