


品番：EA942E-15

品名：0.7L [水性]多目的塗料(黒)



販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/05 01:23現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1542ページ		



黒  
(色見本)

☆☆☆☆☆とは  
建築基準法により認められた市販品に比べて  
揮発性有機化合物(VOC)の含有量が少なく  
臭気も少ないです。  
ただし、揮発性有機化合物(VOC)の含有量は  
少ないものの、使用後は換気をお願いします。

揮発性有機溶剤(トルエン、キシレンなど)をまったく含まない水性塗料(ゼロVOC)

### 仕様

カラー	黒	内容量	0.7L
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約45分 冬期:約2.5時間	塗り面積(1回塗り)	約5.4~6.7㎡ (タタミの広さで:約3.3~4.1枚分)
用途	門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、 手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品 外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガー デニング用品などの屋内外木部・木製 品 浴室、台所、居間などのモルタル、コン クリートなど	うすめ液	水道水(用具洗いも)

つや有り

アクリル樹脂系エマルジョン塗料

ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)

鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料

シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料

酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料

エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。

厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料

F☆☆☆☆取得

下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.