

品番：EA942E-27

品名：1.6L [水性]多目的塗料(青)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,430円(税抜) / 5,973円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,430円(税抜) / 5,973円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/07/02 14:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1494ページ                      |      |   |



青  
(色見本)



|                |        |
|----------------|--------|
| 水遣水<br>(用具洗いも) | 表面乾燥   |
| 20℃            | 約45分   |
| 冬期             | 約2.5時間 |

F☆☆☆☆とは  
建築基準法により取付けられたホルムアルデヒド  
の放散量が極めて少ない塗料です。  
ホルムアルデヒドの放散量が極めて少ないため、  
室内の空気環境が良くなります。

### 仕様

|            |   |            |   |
|------------|---|------------|---|
| メーカー       | サンデーペイント  | 商品名        | ECOアクア 極  |
| 用途         | ・門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、<br>手すりなどの屋内外鉄部<br>・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガー<br>デニング用品などの屋内外木部<br>・ブロック、モルタル、コンクリート壁、各<br>種サイディングなど<br>・浴室、台所などのモルタル、コンクリー<br>トなど | 主要適用材質     | 鉄、木、コンクリート・モルタル、窯業系<br>サイディング、金属系サイディング、ビ<br>ニールクロス、発泡スチロール、ガラス |
| カラー        | 青   | 内容量        | 1.6L  |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分<br>冬期:約2.5時間   | 塗り面積(1回塗り) | 約12~15㎡<br>(タタミの広さで:約7.4~9.3枚分)                                 |
| うすめ液       | 水道水(用具洗いも)  |            |   |

つや有り

アクリル樹脂系エマルジョン塗料

揮発性有機溶剤(トルエン・キシレンなど)を含まないので、いやな臭いがありません。

鉛、クロムなどの有害な物質を使用しません。

シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れています。

酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強いです。

厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れています。

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

F☆☆☆☆取得

※F☆☆☆☆取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

※窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは使用できません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.