

品番：EA942EA-18

品名：0.7L [水性]多目的塗料(建物用/赤)



販売価格	3,110円(税抜) / 3,421円(税込)		
カタログ価格	3,110円(税抜) / 3,421円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1494ページ		



乾燥時間 (20℃)	約20分
乾燥時間 (冬期)	約45分

F☆☆☆☆とは  
建築基準法により定められたホルムアルデヒド  
の放出量を指します。  
☆の数が多いほど放出量が少なくなります。  
F☆☆☆☆は最も少ない値、最も健康被害が  
ありません。

### 仕様

メーカー	サンデーペイント	用途	鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル、ブロック、コンクリート、スレートかわら、プラスチックなど
主要適用材質	鉄、木、トタン、コンクリート・モルタル、窯業系サイディング、金属系サイディング、FRP、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS)、ビニールクロス、発泡スチロール、ガラス	カラー	赤
内容量	0.7L	乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約20分 冬期:約45分
塗り面積(1回塗り)	約6㎡ (タタミの広さで:約3.6枚分)	うすめ液	水道水(用具洗いも)

つや有り

超速乾、超汚れにくい、超耐久なポリウレタン樹脂系エマルジョン塗料

強靱な塗膜で、用途が広く美しいつやを長期間保ちます。

水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。

さび止め剤、かび止め剤配合で、建物などを長時間守ります。

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

F☆☆☆☆取得

※F☆～取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

※軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください。

※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗装はできません。

#### 代替品



**品番** EA942E-16  
**コメント** 0.7L 水性多目的塗料(赤)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.