



品番：EA942EA-67

品名：300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,790円(税抜) / 1,969円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,790円(税抜) / 1,969円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/04/30 00:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1497ページ | | |



| | | |
|------|------|------|
| 乾燥時間 | 不要 | 丸吹き |
| 20℃ | 約15分 | 表面乾燥 |
| 冬期 | 約25分 | |

カタログ訂正 25/12/15 塗り面積 1回塗り:2~2.4㎡、2回塗り:1~1.2㎡→塗り面積(1回塗り):約0.2~2.4㎡ (No.56,57 1253)

仕様

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 配電盤、キャビネットの補修に |
| 主要適用材質 | 鉄 | カラー | ライトベージュ |
| 内容量 | 300ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約15分 冬期:約25分 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約0.2~2.4㎡ (タタミの広さで:約1.2枚分) | うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | | |

油性タイプ

耐油、耐ガソリン性に優れています。

トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー

ROHS指令、REACH(SVHC)対応

第4類 第1石油類 危険等級II 135ml

火気厳禁

耐候性に優れた鮮やかな塗膜採用

フロンガスや鉛含有物を使用しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.