

品番：EA942EC-34

品名：3.0L 油性・多目的塗料/鉄部・建物用(黒)



販売価格	7,630円(税抜) / 8,393円(税込)		
カタログ価格	7,630円(税抜) / 8,393円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/16 14:46現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1539ページ		



黒
(色粉未)

品番により色が異なります

酸性雨・排気ガス・塩害に強い!

木部、トタン、鉄、アルミ、ステンレスに最適

仕様

内容量	3.0L	色	黒
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約20分 冬期:約45分	塗り面積(1回塗り)	約28㎡ (タタミの広さで:約17枚分)
用途	門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など 外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工作品など		

つや有り

アクリル変性アルキド樹脂系塗料

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。

下地を隠す力が強いので、1回塗りで美しく仕上がります。

速乾で、低温時も塗装が可能です。

うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。

※自動車・高級家具・テーブル・床などには使用しないでください。

下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.