

品番：EA942EC-67

品名：4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/03/30 19:57現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1491ページ2544ページ		



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	用途	車両、機械、電気器具他、鉄部、木部等への塗装
カラー	OD色	内容量	4kg
乾燥時間(指触)	20℃:約30分 冬期:約60分	塗り面積(1回塗り)	36~38㎡
希釈率	刷毛、ローラーの場合:5~10% エアレスの場合:10~20% ※エアスプレーの場合はエアレスの希釈率より5~10%増やしてください。		
3分つやあり			
合成樹脂エナメル塗料			
高硬度の塗膜で耐候性に優れています。			
指定可燃物			
火気厳禁			
※強溶剤の重ね塗りはできません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

