

品番：EA942EC-67

品名：4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶)



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/02 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1539ページ2607ページ		



仕様

カラー	OD色(3分ツヤ)	内容量	4kg
乾燥時間(指触)	20℃:約30分、冬期:約60分	塗り面積(1回塗り)	36~38㎡
サイズ	φ210×220(H)mm	重量	4,435g
材質	容器、蓋:スチール	希釈率	刷毛、ローラーの場合:5~10% エアレスの場合:10~20%※ ※エアスプレーの場合はエアレスの希釈率より5~10%増やしてください。

車両、機械、電気器具、鉄部、木部等に塗装。

一部非鉄金属・床などには使用できません。

強溶剤の重ね塗りはできません。

一部非鉄金属・床などには使用できません。

強溶剤の重ね塗りはできません。

合成樹脂エナメル塗料

指定可燃物

火気厳禁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.