

品番：EA942EE-22

品名：420ml ジンクスプレー(高金属感)



販売価格	2,710円(税抜)／2,981円(税込)		
カタログ価格	2,710円(税抜)／2,981円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/05/08 02:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1536ページ		



仕様

カラー	シルバー(鱗片状)	内容量	420ml
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約20分 冬期:約25分	塗り面積(1回塗り)	約1.7㎡
用途	亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止め、スポット溶接部や鉄部の防食に	使用温度範囲	10～30℃
完全硬化時間	1週間～10日(使用環境による)	うすめ液	不要
ノズル	丸吹き		
エポキシ樹脂系ジンクリッチ塗料			
塗膜中の亜鉛末含有率が92%			
高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキ面の補修に最適です。			
メッキと同じく自然退色します。			
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性がよく、塗膜の柔軟性にも優れています。			
亜鉛末による電気化学的防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防食効果を発揮します。			
亜鉛末をフレーク化することにより、高濃度亜鉛でありながら高い金属感を実現しました。			
下塗りとしてもご使用いただけます。(上塗りには、ウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料をお使いください。)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.