品番: EA942EH-55

品名: 1.6L油性・コンクリート床・池塗料(白)



販売価格	<b>5,850円</b> (税抜)/ 6,435円(税込)				
カタログ価格	5,850円(税抜)/6,435円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/05 01:25現在)				
商品入数	1	販売単位	缶		
カタログページ	1539ページ				





防塵・美装に

水・油・摩耗に強いコンクリートのアルカリ分をストップ

## 仕様

カラー	白	内容量	1.6L
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約45分 冬期:約1.5時間	塗り面積	コンクリート面(2回塗り):4㎡ (タタミの広さで:約2.5枚分) 池面(3回塗り):2.7㎡ (タタミの広さで:約1.7枚分)
用途	屋内外のコンクリート・モルタル面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガ レージ、ベランダ、ポーチ、倉庫・工場な どのコンクリート床面		

## ツヤあり

塩化ビニル系塗料

コンクリートのアルカリ分を止めます。

汚れ、キズをつきにくくします。

うすめ液はEA942EP-7・-8をご使用ください。

※50~100%くらいうすめたら本塗料を下塗りとして塗装してください。

下塗り乾燥後、2回目以降は30~50%くらいうすめて塗装してください。

※フォークリフト、トラックなど重量物を運搬する車輌が走行するところや磁器タイル、プラスチックなどの池、プールには塗装できません。

※この塗料には防水機能はございません。

下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.