

品番：EA942EK-22

品名：3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(マホガニー)



販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 09:37現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1492ページ		




マホガニー
(色見本)



用途

外板、ガーデニング用品など木製品



カタログ訂正

25/12/19 乾燥時間(指触)訂正:(正)乾燥時間(表面乾燥)・・・20℃:約13時間、冬期:約16時間(No.56、57 1253)

仕様

メーカー	サンデーペイント	用途	屋内・屋外の木部、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、戸袋、ドア、未塗装の木製床などに
適用材質	木	内容量	3.4L
色	マホガニー	塗り面積(2回塗り)	約24㎡ (タタミの広さで:約15枚分)
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約13時間 冬期:約16時間	うすめ液	エコウッド専用うすめ液(用具洗いも)
規格	厚生労働省告示 201号適合品		

油性タイプ

つや消し

自然の植物油が持つ高浸透力により、内部から防腐、防湿、防虫、抗菌の効果を発揮します。

ラックロウ、ミツロウワックスの配合で、高い撥水効果が長時間持続します。

耐候性の強い弁柄などの自然系着色剤を使用で、長期間色あせを起しません。

溶剤臭が低いので、屋内の塗装でも臭いが気になりません。

FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。

※うすめ液は専用のEA942EK-52を必ずご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.