

品番：EA942EM-34

品名：300ml エナメルスプレー(建機エロー)



販売価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
カタログ価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/09 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1497ページ		



建機エロー
(色見本)

乾燥時間	約45分	平吹き
冬期	約1.5時間	

カタログ訂正

25/12/19 詳しくはWEB仕様をご確認ください。(No.56、57 1253)

仕様

メーカー	サンデーペイント	用途	・門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など ・屋内外木部、木製造作物、家具など(床を除く) ・ホビー、工作品
主要適用材質	鉄、木	カラー	建機エロー
内容量	300ml	乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約45分 冬期:約1.5時間
塗り面積(2回塗り)	約1.0~1.5㎡ (タタミの広さで:約0.6~1枚分)	うすめ液	不要
ノズル	平吹き		
つや有り			
アルキド樹脂系塗料			
塗膜がきわめて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。			
エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。			
フロンガスや鉛含有物を使用していません。			

下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.