

品番：EA942EM-91

品名：300ml エナメルスプレー(車両用/濃緑色・3414)



販売価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/06 05:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1545ページ2607ページ		



特殊車両等の塗装・補修に

仕様

カラー	ダークグリーン	内容量	300mL
乾燥時間	夏季(20℃):約10分 冬期(5℃):約20分	塗り面積	1回塗り:約2.0～3.0㎡ 2回塗り:約1.0～1.5㎡
成分	合成樹脂、顔料、溶剤	本体サイズ	φ60×185mm(キャップ部分: φ35mm)
本体材質	容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック	重量	350g

つや消し
車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。
鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。
ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。
通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。

代替品

品番	EA942EM-91A
コメント	若干の色調整を行いました。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.