

品番：**EA942EM-91A**

品名：300ml イケルスプレー(車両用/濃緑色・3414)



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 303 (2026/06/13 20:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1497ページ2544ページ		



仕様

メーカー	ESCOオリジナル	用途	鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に
カラー(番号)	ダークグリーン(3414)	内容量	300mL
乾燥時間(指触)	20℃:約10分 冬期:約20分	塗り面積	1回塗り:約2.0~3.0㎡ 2回塗り:約1.0~1.5㎡
つや消し			
車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色			
ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。			
乾燥が早く、耐候性のある原液を使用しています。			
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.