

品番：EA942EP-12A

品名：1.0kg 塗膜はがし剤



|         |                             |      |   |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,580円(税抜) / 3,938円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 3,580円(税抜) / 3,938円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫：3 (2025/05/13 16:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                           | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1541ページ                     |      |   |



#### 仕様

|        |   |         |  |
|--------|---|---------|--|
| 内容量    | 1kg   | 標準はくり面積 | 約3.3~5m2   |
| 標準塗布量  | 200~300g/m2   | はくり時間   | 塗布後10~30分程で塗膜が軟化しますので、1時間以内に塗膜を除去して下さい。  |
| 塗装方法   | 刷毛使用  | 重量      | 1.079kg  |
| サイズ    | 121.5×62.5×176mm  | 用途      | 油性、水性、ラッカー、ニス類等の塗膜はがし。   |
| 使用上の注意 | <ul style="list-style-type: none"><li>・自動車、高級家具、玄関ドア、各種プラスチック・ゴムに塗られた塗膜のはくりには使用しないで下さい。</li><li>・2液タイプ、焼付塗装には適しません。</li></ul> | 特長      | <ul style="list-style-type: none"><li>・塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので、環境に優しく安心して使用できます。</li><li>・塗りやすく、塗膜への浸透力が高い</li><li>・刺激臭が少ない</li><li>・用具の洗浄はペイントうすめ液をご使用ください。</li></ul> |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.