

品番：EA942ES-17

品名：1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリアー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,850円(税抜) / 5,335円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,850円(税抜) / 5,335円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/05/16 01:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1486ページ | | |



用途



| | | | |
|-----|------|--------|--------|
| 20℃ | 乾燥時間 | 20~40分 | 60~90分 |
| 冬期 | 乾燥時間 | 30~60分 | 2~3時間 |



色はクリアーです

仕様

| | | | |
|--------|----------|--------|---|
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | ・FRPの形成品の補修:ヒビ割れ、欠損部、凹み、などの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 ・FRPの形成品の作成:置物、模型、各種パーツ類の作成 |
| 主要適用材質 | FRP | 内容量 | 1kg |
| 色 | クリアー | 乾燥時間 | 20℃:60~90分 冬期:2~3時間 |
| 塗布面積 | 0.6~0.7㎡ | 使用温度範囲 | 10℃~30℃ |

FRP用不飽和ポリエステル樹脂

※FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11~13)とガラス繊維(EA942ES-30~43)を必ず併用して下さい。

FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7㎡を目安に施工できます。

薄塗り(厚み5mm以下)・希釈厳禁、硬化不良を起こします。

FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。

ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。

※施工後完全に硬化した後に重ね付けするには、ポリエステル樹脂にパラフィン(ワックス)が含まれていますので、表面を軽くヤスリがけする等しワックス成分を除去し、施工して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.