

品番：EA942EW-23

品名：1.0kg 油性蛍光塗料(オレンジ)[屋内外用]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/06 12:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1498ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| つや消し | | | |
| アルキド樹脂蛍光塗料 | | | |
| 容量 | 1kg | 色 | オレンジ |
| 標準塗装仕様 | 下塗: 白色油性塗料(1回) 上 塗: 本製品(2回) | 乾燥時間(指触) | 20℃: 約30分、冬期: 約1時間 |
| 塗り面積(2回塗り) | 4㎡ | | |
| 油性ペイントの上に重ね塗り可能。 | | | |
| 1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。 | | | |
| 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。 | | | |
| 肉持感がよく、垂れにくい。 | | | |
| 弱溶剤型なので作業がしやすい。 | | | |
| 耐候性が良い。 | | | |
| うすめ液 | 塗料用シンナー | 注意 | カラー見本は、実物とは多少異なります。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.