

品番：EA942EX-16

品名：300ml 導電塗料スプレー(フラ・軟質素材用/銀銅)



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/15 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1535ページ		



仕様

メーカー	プラスコート	型番	PCS-S2117
商品名	polycalm	内容量	300ml
使用温度範囲	-50~80℃	色	灰茶
乾燥時間(指触)	約5~10分(25℃)	硬化時間	約12時間(25℃)
塗布面積	約0.5㎡(50~100μm厚)/本	表面抵抗率	約0.3Ω/sq(60μm厚)
対象	軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど	用途	スプレー塗装・刷毛塗り用、高導電率導電性塗料。電線外皮や塩化ビニルなど、軟質素材への導電性付与。立体物への電磁波シールド、静電気対策などに最適。緩衝材などへの帯電防止・静電気対策にも適合。

有機溶剤系 銀銅 アクリル 導電塗料

電磁波シールド・静電気対策に。

曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成

軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチック等に対応した、曲げ・衝撃に強いフレキシブルタイプ。

伸縮性がありフレキシブルな導電膜を形成

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.