

品番 : EA942FA-1A

品名 : 800g 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,930円(税抜) / 4,323円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,930円(税抜) / 4,323円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/06 15:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--|------------|-------------|----------------------------|
| メーカー | オキツモ | 型番 | 10F-5 |
| 商品名 | 意匠性耐熱塗料 半艶 | 内容量 | 800g |
| カラー | シルバー | 耐熱温度 | 200℃ |
| 指触乾燥時間 | 1時間(20℃) | 専用シンナーとの希釈率 | ハケ:0~10wt% スプレー:0~10wt% |
| 半ツヤ・油性タイプ | | | |
| アルミ、鉄、ステンレス用 | | | |
| 家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。 | | | |
| フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。 | | | |
| 美しい光沢に仕上がります。 | | | |
| 専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.