

品番：EA942FA-2

品名：1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)



販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 16:53現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1492ページ		



仕様

メーカー	オキツモ	型番	10F-1
商品名	カラーフロン ツヤ有	内容量	1kg
カラー	黒	耐熱温度	200℃
乾燥時間(指触)	約30分	標準塗り面積(刷毛塗り・2回塗り)	約4.1m ²
塗装間隔	常温16時間以上、12日以内	専用シンナーとの希釈率	ハケ: 10~20wt%、スプレー: 15~25wt%

半ツヤ

アルミ、鉄、ステンレス用

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。

フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。

油性タイプ

専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。

代替品

品番	EA942FA-2A
コメント	品番変更



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.