

品番：EA942FA-36

品名：1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黄)



販売価格	5,200円(税抜) / 5,720円(税込)		
カタログ価格	5,200円(税抜) / 5,720円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 (2026/06/06 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1492ページ		



### 仕様

メーカー	オキツモ	型番	10G-23
商品名	カラーフロン 半ツヤ	内容量	1kg
カラー	黄	耐熱温度	200℃
標準使用量	刷毛塗り: 120g/m <sup>2</sup> (2回) エアレス塗装: 300g/m <sup>2</sup> (1回)	乾燥時間(指触)	約30分
専用シンナーとの希釈率	ハケ: 10~20wt%、スプレー: 15~25wt%		

ツヤあり

アルミ、鉄、ステンレス用

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。

美しい光沢に仕上がります。

油性タイプ

専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。

耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持。

代替品

--	--



品番 EA942FA-36A

コメント 品番変更

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.